

Touche de palpation 3D avec voyant lumineux longue, Ø tige de serrage: 20mm



Données de commande

N° commande	359078 20
GTIN	4260192270520
Classe d'article	38D

Description

Exécution:

Les billes sont montées sur ressort pour éviter tout dommage à l'outil en cas de manœuvre brutale.

Pièces fonctionnelles trempées et rectifiées.

Précision de palpation $\pm 0,005$ mm.

Fonctionnement:

Au **contact de la bille** et de la **pièce à usiner métallique**, les piles déclenchent l'allumage du voyant = identification du point de référence.

Utilisation:

- **Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.**
- **Détermination du point central d'un perçage par rapport à la broche d'entraînement.**

En cas de contact sur l'axe Z, la longueur de référence doit être déterminée et prise en compte dans le banc de pré-réglage.

Livraison:

Avec pile spéciale 081560 réf. A23.

Ø bille: 10 mm

Longueur totale: 167 mm

Description technique

Longueur totale	167 mm
Ø tige de serrage	20 mm
Ø bille	10 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 A23
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Palpeur

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile A23	081560 A23
---	------------