

Mitutoyo**Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm**

Données de commande

N° commande	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Exécution surface de mesure	Carbure rapporté
Ø tambour micrométrique	18 mm
Ø broche	6,35 mm
Lecture	0,01 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Poids	0,3 kg
Etalonnage	B1
Erreur admissible	2 µm

Norme	DIN 863
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100