

**Micromètre, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	6,5 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	2 µm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

### Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
---	-----------