

 Mahr**Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	420410 50-75
GTIN	4059192003661
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	50 - 75 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	17,5 mm
Ø broche	6,5 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	5 µm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

ServicesEtalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage
Plage de mesure maximale 100 mm

022050 100

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de
mesure maximale 100 mm

022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm

421100 50