

**Mitutoyo**
**Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 420500 50-75  |
| GTIN             | 4946368385648 |
| Classe d'article | 44A           |

**Description**
**Exécution:**
**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ø tambour micrométrique          | 18 mm            |
| Exécution surface de mesure      | Carbure rapporté |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm          |
| Ø broche                         | 6,35 mm          |
| Lecture                          | 0,01 mm          |
| Pas de broche                    | 1/50 mm          |
| Plage de mesure                  | 50 - 75 mm       |
| Étalonnage                       | B2               |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Erreur admissible | 2 $\mu$ m     |
| Norme             | DIN 863       |
| Méetrologie       | analogique    |
| Emballage         | Boîte robuste |
| Type de produit   | Micromètres   |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage<br>Plage de mesure maximale 100 mm | 022050 100 |
| EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de<br>mesure maximale 100 mm       | 022040 100 |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Etalon de réglage Longueur totale 50 mm | 421100 50 |
|---|-----------|