

**Mitutoyo****Micromètre, Plage de mesure: 25-50mm**

## Données de commande

N° commande	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

**Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.**

### Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

## Description technique

Poids	0,4 kg
Ø tambour micrométrique	18 mm
Exécution surface de mesure	Carbure rapporté
Ø broche	6,35 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	2 µm

Norme	DIN 863
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

## Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
---	-----------