

Mitutoyo**Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm**

Données de commande

N° commande	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets. Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour **utilisation à une main** ou dans le support.

Lecture de 0,001 mm.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Ø broche	6,35 mm
Poids	0,3 kg
Ø tambour micrométrique	18 mm
Exécution surface de mesure	carbure rapporté
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Etalonnage	B1
Erreur admissible	2 µm
Norme	DIN 863

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25