

Garant**Foret hélicoïdal en carbure, non revêtu, Ø DC h8: 7,5mm****Données de commande**

N° commande	121150 7,5
GTIN	4045197471406
Classe d'article	11E

Description**Exécution:**

Avec plaquette en carbure brasé. Rectification entre les pointes. Queue avec tenon d'entraînement pour utilisation dans des douilles de serrage.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Description technique

Ø nom. D_c	7,5 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,1 mm/tr
Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures L_c	40 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	80 mm
Norme	DIN 8037
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	28,8 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure K20
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu > 10% Si	adaptée	140 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	140 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		