

**Micromètre, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Classe d'article	42B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	75 - 100 mm
Ø broche	6,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	3 µm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 75 mm	421100 75
---	-----------