

**Mitutoyo****Micromètre, Plage de mesure: 100-125mm**

## Données de commande

N° commande	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

### Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

## Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture	0,01 mm
Pas de broche	1/50 mm
Ø broche	6,35 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	100 - 125 mm
Exécution surface de mesure	Carbure rapporté
Etalonnage	B2

Erreur admissible	3 µm
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200

## Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 100 mm	421100 100
--	------------