

 Mahr**Micromètre, Plage de mesure: 100-125mm****Données de commande**

N° commande	420410 100-125
GTIN	4059192003685
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.** Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	17,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø broche	6,5 mm
Plage de mesure	100 - 125 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	6 µm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit	Micromètres
-----------------	-------------

## Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200

## Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 100 mm	421100 100
------------------------------------------	------------