

## Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114200 en coffret, non revêtu, Type: 1-6



### Données de commande

N° commande	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Classe d'article	11B

### Description

#### Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Épaisseur d'âme normale sans conicité.

Affûtage au sommet précis.

Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.

Surface polie non revêtue.

Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

### Description technique

Par incrément de	0,1 mm
Plage du foret	1 - 6 mm
Nombre de forets	51
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	W
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Angle d'hélice	35-40 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

### Accessoires

Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7

Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4

Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-6	115470 1-6