

Garant**Micromètre, Plage de mesure: 125-150mm****Données de commande**

N° commande	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Classe d'article	41B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	125 - 150 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø tambour micrométrique	19 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	6,5 mm
Nombre d'étalons de réglage	1
Etalonnage	B2
Norme	DIN 863

Limiteur de couple à friction	oui
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200