

Mitutoyo**Micromètre, Plage de mesure: 125-150mm**

Données de commande

N° commande	420500 125-150
GTIN	4946368214986
Classe d'article	44A

Description

Exécution:**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Exécution surface de mesure	Carbure rapporté
Pas de broche	1/50 mm
Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure	125 - 150 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Etalonnage	B2

Erreur admissible	3 μ m
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200