



Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 1614125



Données de commande

N° commande	375305 1614125
GTIN	4020772084431
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

Largeur pierre étroite a	15,7 mm
Hauteur k	9 mm
Dim. nom. rain. T	16 mm
Longueur filet b	75 mm
Largeur pierre e	25 mm
Filetage G	M14
Longueur L	125 mm
Type	787

Type de produit

Vis pour rainures