

**Micromètre, Plage de mesure: 150-175mm****Données de commande**

N° commande	420410 150-175
GTIN	2050001053121
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	6,5 mm
Ø tambour micrométrique	17,5 mm
Lecture	0,01 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	150 - 175 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	7 µm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

ServicesEtalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage
Plage de mesure maximale 200 mm

022050 200

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de
mesure maximale 200 mm

022040 200