



Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 1816160



Données de commande

N° commande	375305 1816160
GTIN	4020772080594
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Dim. nom. rain. T: 18 mm

Filetage G: M16

Longueur L: 160 mm

Longueur filet b: 100 mm

Largeur pierre étroite a: 17,7 mm

Largeur pierre e: 28 mm

Description technique

Largeur pierre étroite a	17,7 mm
Longueur filet b	100 mm
Dim. nom. rain. T	18 mm
Largeur pierre e	28 mm

Hauteur k	10 mm
Filetage G	M16
Longueur L	160 mm
Type	787
Type de produit	Vis pour rainures