

**Mitutoyo**
**Micromètre, Plage de mesure: 175-200mm**


## Données de commande

N° commande	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

### Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

## Description technique

Exécution surface de mesure	Carbure rapporté
Lecture	0,01 mm
Pas de broche	1/50 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure	175 - 200 mm
Etalonnage	B2

Erreur admissible	4 $\mu\text{m}$
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200