

**Micromètre, Plage de mesure: 175-200mm****Données de commande**

N° commande	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.** Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	17,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	175 - 200 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	6,5 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	7 µm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

**Services**Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage  
Plage de mesure maximale 200 mm

022050 200

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de  
mesure maximale 200 mm

022040 200