

**Jauge de traçage INOX, Plage de mesure / longueur de traçage: 100mm****Données de commande**

N° commande	446350 100
GTIN	4045197222305
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Règle ajustable à une extrémité droite et une extrémité à angle droit. Elle peut être bloquée de manière sûre sur chaque réglage.

Utilisation:

Permettent un contact parfait avec la pièce, pour le traçage précis et rapide d'après graduation et le traçage d'onglets de 45 et 90°.

Description technique

Plage de mesure / longueur de traçage	0 - 100 mm
Erreur admissible	200 µm
Blocage	Vis de blocage
Degré de traçage	90 degré
Degré de traçage	45 degré
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Etalonnage	F8
Type de produit	Règle de traçage

Services

EtalonnageRéglés Longueur maximale 500 mm	026200 500
---	------------

