

Hartig

Micromètre de précision avec course de broche de 50 mm, Plage de mesure: 250-300mm**Données de commande**

N° commande	420900 250-300
GTIN	4250099609233
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Etrier robuste en fonte sphéroïdale martelée avec protection contre la chaleur des mains, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863.

Avantage(s):

Course de broche 50 mm, idéale pour plages de mesure supérieures. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

Livraison:

Sans étalon de réglage.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Plage de mesure	250 - 300 mm
Ø broche	8 mm
Ø tambour micrométrique	24 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B1
Erreur admissible	5 µm
Norme	Norme usine

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 300 mm	022000 300
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 500 mm	022010 500