

**Paire de vés, Longueur×Largeur: 100X40 mm****Données de commande**

N° commande	446420 100X40
GTIN	4045197234377
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

En fonte spéciale dense, non poreuse. Usinés par paire, angle de prisme 90°.

Prismes et surface d'appui fraisés. **Tolérance de parallélisme 0,064 mm.**

Etalonnage: Prix sur demande

Pour Ø arbre: 6 - 40 mm

Hauteur: 30 mm

Poids par unité: 0,6 kg

Description technique

Poids par unité	0,6 kg
Pour Ø arbre	6 - 40 mm
Longueur	100 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	30 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Paires de vés

