

**Mitutoyo****Micromètre digital IP65, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 421515 25-50  |
| GTIN             | 4946368672915 |
| Classe d'article | 44A           |

**Description****Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**.

Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

**Exécution antichocs.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

**Accessoire(s):**

421525 et 421527. Câble de données 497445.

**Description technique**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Plage de mesure   | 25 - 50 mm |
| Pas de broche     | 0,5 mm     |
| Ø broche          | 6,35 mm    |
| Erreur admissible | 2 µm       |
| Lecture           | 0,001 mm   |
| Etalonnage        | B1         |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Etalonnage                         | B2                       |
| Nombre de piles incluses           | 1                        |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357               |
| Indice de protection IP            | IP 65                    |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles |
| Norme                              | Norme usine              |
| Méetrologie                        | numérique                |
| Emballage                          | Boîte robuste            |
| Type de produit                    | Micromètres              |

### Services

|  |            |
|--|------------|
| Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage<br>Plage de mesure maximale 100 mm | 022050 100 |
| EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de<br>mesure maximale 100 mm       | 022040 100 |

### Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Pile bouton / spéciale Type de pile 357 | 081560 357 |
| Etalon de réglage Longueur totale 25 mm | 421100 25  |