

**Vé angulaire, réglable, Longueur×Largeur: 75X25mm****Données de commande**

N° commande	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

En acier trempé et sans tension, finement rectifiés. Lecture de l'angle ou réglage via vernier. Blocage par vis d'arrêt. **Tolérance de planéité 0,01mm.**

Description technique

Longueur	75 mm
Largeur	25 mm
Pour Ø arbre	6 - 28 mm
Lecture de l'angle	10 degrés/minute
Précision angulaire	10 degrés/minute
Poids	0,5 kg
Toutes les pièces	trepé
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Vés

