

Mitutoyo**Micromètre digital grand modèle, Plage de mesure: 0-150mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 421558 0-150 |
| GTIN | 4946368695884 |
| Classe d'article | 44A |

Description**Exécution:**

Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier. Avec limiteur de couple à friction. **6 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 150 mm par jeu.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Précision:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Livraison:

Avec broches de mesure, étalons de réglage, 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Description technique

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø broche | 6,35 mm |
| Poids | 0,96 kg |
| Plage de mesure | 0 - 150 mm |
| Ø tambour micrométrique | 18 mm |
| Course de mesure broche | 25 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Pas de broche | 0,5 mm |
| Nombre d'étalons de réglage | 5 |
| Lecture | 0,001 mm |
| Etalonnage | S3 |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Norme | DIN 863 |
| Interface | Port USB |
| Interface | Interface Digimatic |
| Méetrologie | numérique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Micromètres |

Services

| | |
|--|--------------|
| Etalonnage Micromètres avec rallonges Plage de mesure 0-150 mm | 020450 0-150 |
|--|--------------|

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Etalon de réglage Longueur totale 75 mm | 421100 75 |
| Etalon de réglage Longueur totale 25 mm | 421100 25 |
| Emetteur Type S16E | 498966 S16E |
| Etalon de réglage Longueur totale 50 mm | 421100 50 |
| Récepteur / interface clavier USB Type | 498965 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile 357 | 081560 357 |
| Câble de connexion avec touche de données Type USB2 | 497445 USB2 |
| Câble de connexion avec touche de données Type D2 | 497445 D2 |
| Etalon de réglage Longueur totale 100 mm | 421100 100 |

| | |
|---|-----------|
| Multi-récepteur / interface clavier USB Type | 498975 |
| Câble de connexion avec touche de données Type D1 | 497445 D1 |