


Vé angulaire, réglable, Longueur×Largeur: 102X30 mm

Données de commande

N° commande	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Classe d'article	42D

Description
Exécution:

En acier trempé et sans tension, finement rectifiés. Lecture de l'angle ou réglage via vernier.

Blocage par vis d'arrêt. **Tolérance de planéité 0,01mm.**

Etalonnage: Prix sur demande

Lecture de l'angle: 10 degrés/minute

Précision angulaire: 10 degrés/minute

Pour Ø arbre: 6 - 40 mm

Poids: 1 kg

Description technique

Poids	1 kg
Longueur	102 mm
Lecture de l'angle	10 degrés/minute
Largeur	30 mm
Pour Ø arbre	6 - 40 mm
Précision angulaire	10 degrés/minute
Toutes les pièces	trempé

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Vés angulaires