

**Paire de vés, Longueur×Largeur: 100X40mm****Données de commande**

N° commande	446600 100X40
GTIN	4045197234407
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

En fonte spéciale dense, non poreuse. Usinés par paire, angle de prisme 90°.

Prismes et surface d'appui rectifiés. **Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.**

Description technique

Poids par unité	0,6 kg
Pour Ø arbre	6 - 40 mm
Largeur	40 mm
Longueur	100 mm
Hauteur	30 mm
Norme	DIN 876/1
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Vés