

Mitutoyo**Micromètre digital grand modèle, Plage de mesure: 150-300mm****Données de commande**

N° commande	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier. Avec limiteur de couple à friction. **6 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 150 mm par jeu.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Précision:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Livraison:

Avec broches de mesure, étalons de réglage, 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Description technique

Nombre d'étalons de réglage	6
Pas de broche	0,5 mm
Course de mesure broche	25 mm
Ø broche	6,35 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm

Plage de mesure	150 - 300 mm
Poids	1,88 kg
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	S3
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètres avec rallonges Plage de mesure 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497445 D2
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497445 USB2
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497445 D1
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Récepteur / interface clavier USB Type	498965