

Mitutoyo**Micromètre digital IP65, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**.

Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

Exécution antichocs.

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.

Description technique

Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Pas de broche	0,5 mm
Erreur admissible	3 µm
Lecture	0,001 mm
Étalonnage	B1

Etalonnage	B2
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Etalon de réglage Longueur totale 75 mm	421100 75