

**Mitutoyo****Micromètre digital IP65 avec sortie de données, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421525 0-25
GTIN	4946368672823
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**.

Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

**Exécution antichocs.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

**Accessoire(s):**

421525 et 421527. Câble de données 497445.

**Description technique**

Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Pas de broche	0,5 mm
Erreur admissible	2 µm
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	B1

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface USB
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25

## Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1