


Hartig

**Grand micromètre de précision avec rallonge cale étalon, Plage de mesure: 800-900mm****Données de commande**

N° commande	420920 800-900
GTIN	4250099610857
Classe d'article	46P

**Description****Exécution:**

Étrier robuste en alliage léger martelé, avec protection des mains contre la chaleur, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863. La rallonge vissable, en carbure rapporté et rodée permet de doubler la plage de mesure. Tambour gradué pour les deux plages de mesure.

**Avantage(s):**

Très grande plage de mesure. Une fois la rallonge remplacée, le micromètre est immédiatement prêt à l'emploi. Aucun étalon de réglage supplémentaire nécessaire. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

**Livraison:**

Micromètre avec 1 rallonge. Sans étalon de réglage.

**Remarque(s):**

Modèles avec plage de mesure de 2000 mm disponibles sur demande.  
Modèles spéciaux disponibles sur demande.

**Description technique**

Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	10 mm
Poids	14,9 kg

Course de mesure broche	50 mm
Plage de mesure	800 - 900 mm
Ø tambour micrométrique	24 mm
Etalonnage	S3
Erreur admissible	10 µm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage Micromètres avec rallonges Plage de mesure 800-900 mm	020450 800-900
--	----------------