

Hartig

Micromètre de précision avec course de broche de 50 mm, Plage de mesure: 100-150mm**Données de commande**

N° commande	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Etrier robuste en fonte sphéroïdale martelée avec protection contre la chaleur des mains, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863.

Avantage(s):

Course de broche 50 mm, idéale pour plages de mesure supérieures. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

Livraison:

Sans étalon de réglage.

Description technique

Ø tambour micrométrique	24 mm
Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	8 mm
Plage de mesure	100 - 150 mm
Etalonnage	B1
Erreur admissible	4 µm
Norme	Norme usine

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022000 200
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022010 200

Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 100 mm	421100 100
--	------------