

Mitutoyo
Micromètre digital IP65 avec sortie de données, Plage de mesure: 25-50mm

Données de commande

N° commande	421525 25-50
GTIN	4946368672830
Classe d'article	44A

Description
Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**.

Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

Exécution antichocs.

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.

Description technique

Plage de mesure	25 - 50 mm
Pas de broche	0,5 mm
Ø broche	6,35 mm
Erreur admissible	2 µm
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	B2

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface USB
Interface	Interface USB
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2
Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25