


Hartig

Grand micromètre de précision avec rallonge cale étalon, Plage de mesure: 900-1000mm**Données de commande**

N° commande	420920 900-1000
GTIN	4250099610864
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Étrier robuste en alliage léger martelé, avec protection des mains contre la chaleur, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863. La rallonge vissable, en carbure rapporté et rodée permet de doubler la plage de mesure. Tambour gradué pour les deux plages de mesure.

Avantage(s):

Très grande plage de mesure. Une fois la rallonge remplacée, le micromètre est immédiatement prêt à l'emploi. Aucun étalon de réglage supplémentaire nécessaire. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

Livraison:

Micromètre avec 1 rallonge. Sans étalon de réglage.

Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 2000 mm disponibles sur demande.
Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Poids	18,2 kg
Plage de mesure	900 - 1000 mm
Ø broche	10 mm

Ø tambour micrométrique	24 mm
Course de mesure broche	50 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	S3
Erreur admissible	10 µm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

EtalonnageMicromètres avec rallonges Plage de mesure 900-1000 mm	020450 900-1000
--	-----------------