

**Pied à coulisse de traçage, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	446300 300
GTIN	4045197204936
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Chromés mats, avec graduations proprement gravées.

Description technique

Longueur règle de traçage	160 mm
Plage de mesure	0 - 300 mm
Erreur admissible	100 µm
Graduation/lecture	0,05 mm
Norme	Norme usine
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Surface	chromé mat
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	A1
Méetrologie	analogique
Type de produit	Pied a coulisse de traçage

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur
Plage de mesure maximale 300 mm

021010 300

ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage
de mesure maximale 300 mm

021000 300