

Hartig

**Micromètre de précision avec course de broche de 50 mm, Plage de mesure: 150-200mm****Données de commande**

N° commande	420900 150-200
GTIN	4250099609219
Classe d'article	46P

**Description****Exécution:**

Etrier robuste en fonte sphéroïdale martelée avec protection contre la chaleur des mains, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863.

**Avantage(s):**

Course de broche 50 mm, idéale pour plages de mesure supérieures. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

**Livraison:**

Sans étalon de réglage.

**Description technique**

Plage de mesure	150 - 200 mm
Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	8 mm
Ø tambour micrométrique	24 mm
Etalonnage	B1
Erreur admissible	5 µm
Norme	Norme usine

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022000 200
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022010 200