



## Micromètre graduation au 100e, Plage de mesure: 50-75mm



### Données de commande

N° commande	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée; blocage par levier de serrage.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

#### Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

### Description technique

Ø tambour micrométrique	30 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	8 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Etalonnage	B2
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

---

## Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage  
Plage de mesure maximale 100 mm

022050 100

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de  
mesure maximale 100 mm

022040 100

---

## Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm

421100 50