

Mitutoyo**Micromètre digital IP65, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**.

Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

Exécution antichocs.

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.

Description technique

Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Pas de broche	0,5 mm
Erreur admissible	2 µm
Lecture	0,001 mm
Étalonnage	B1

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
---	------------