



## DNMG 110404 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



### Données de commande

N° commande	250802 HBX130
GTIN	4045197822369
Classe d'article	22D

### Description

DNMG 110404 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

### Description technique

Nuance	HBX130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Brise-copeaux	MM
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre