


Garant**Plaque de base ZeroClamp, Type: 10077****Données de commande**

N° commande	360012 10077
GTIN	4045197377005
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Tous les alésages pour écarts de rainures en T de **63, 100, 125 mm**.

Trou central Ø 25 H7 pour accueillir un kit de centrage. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour les machines verticales/horizontales.

Matière(s):

Plaque de base en aluminium haute résistance, traitée en surface.

Tous les éléments du plot de serrage sont en acier inoxydable.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.

Blocs de raccordement 360017 réf. 12808 / 12805.

Remarque(s):

Plaques de base avec \varnothing plot de serrage 138 mm également avec plots de serrage autobloquants disponibles sur demande.

Description technique

\varnothing plot de serrage	120 mm
Nombre de plots de serrage	2
Type	10077
Mesure étalon S	200 mm
Hauteur H	44 mm
Largeur B	166 mm
Longueur A	416 mm
Série	ZeroClamp
Type de produit	Plaques de base

Accessoires

ZeroClamp Bloc de raccordement Type 12808	360017 12808
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10/90	360025 12M10/90
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Bloc de raccordement Type 12805	360017 12805
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10	360025 12M10
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M8	360025 16M8
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M12/138	360025 18M12/138
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16/138	360025 18M16/138
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 14M12/90	360025 14M12/90
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10/138	360025 12M10/138
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M12	360025 18M12
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10	360025 25M10

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M16/138	360025 25M16/138
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Plaque de recouvrement pour plaque de base Type 11356	360013 11356