


**Garant**

**Equerre à filament trempée, modèle plat inoxydable, précision 00, Longueur branche: 50X40mm**

**Données de commande**

N° commande	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Classe d'article	41G

**Description****Exécution:**

**Précision maximale.** Avec deux arêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.

**Utilisation:**

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.

**Description technique**

Section des branches	13×4 mm
Longueur branche longue	50 mm
Longueur branche courte	40 mm
Perpendicularité	0,003 mm
Norme	DIN 875/00
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	F1
Type de produit	Equerres à filament

## Services

ÉtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100
Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750