

**Garant****Equerre à filament trempée, modèle plat inoxydable, précision 00, Longueur branche: 75X50mm**

## Données de commande

N° commande	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Classe d'article	41G

## Description

**Exécution:**

**Précision maximale.** Avec deux arêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.

**Utilisation:**

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.

## Description technique

Longueur branche courte	50 mm
Perpendicularité	0,003 mm
Section des branches	15×4 mm
Longueur branche longue	75 mm
Norme	DIN 875/00
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	F1
Type de produit	Equerres à filament

## Services

Étalonnage DAKK Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100