

Garant**Equerre à chapeau inoxydable, précision 0, Longueur branche: 75X50mm****Données de commande**

N° commande	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Classe d'article	41G

Description**Exécution:**

Equerres de précision en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Chants et côtés finement rectifiés avec précision. Surface de contrôle finement rectifiées.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux très précis.

Précision:

DIN 875 / 0 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,007 mm.

Description technique

Section des branches	15×4 mm
Perpendicularité	0,007 mm
Longueur branche	75×50 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	0

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres à chapeau

Services

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
ÉtalonnageÉquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------