

**Equerre plate Précision 2, Longueur branche: 100X70mm****Données de commande**

N° commande	452590 100X70
GTIN	4045197372123
Classe d'article	42F

**Description****Exécution:**

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

**Utilisation:**

Pour travaux courants en atelier.

**Précision:**

**DIN 875 / 2** – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

**Description technique**

Perpendicularité	0,03 mm
Section des branches	20×5 mm
Longueur branche	100×70 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit	Equerres plates
-----------------	-----------------

## Services

Étalonnage DAKK SÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
---	------------

Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100
---	------------

## Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------