

Garant**Equerre plate inoxydable, précision 1, Longueur branche: 300X200mm****Données de commande**

N° commande	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Classe d'article	41G

Description**Exécution:**

Chants et côtés plats rectifiés avec précision. Surfaces de contrôle finement rectifiées. Equerres en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Emballage de protection pour le transport.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux précis.

Précision:

DIN 875 / 1 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,015 mm.

Description technique

Perpendicularité	0,025 mm
Section des branches	40×8 mm
Longueur branche	300×200 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875

Précision	1
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres plates

Services

Étalonnage DAKK Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 300X200 mm	451600 300X200
--	----------------