

**Garant****Equerre à filament trempée inoxydable, précision 00, Longueur branche: 150X100mm****Données de commande**

N° commande	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Classe d'article	41G

**Description****Exécution:**

**Précision maximale.** Avec deux arêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.

**Avec chapeau renforcé.****Utilisation:**

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.

**Description technique**

Longueur branche longue	150 mm
Section branche courte	22x12 mm
Section branche longue	22x4 mm
Perpendicularité	0,004 mm
Longueur branche courte	100 mm
Norme	DIN 875/00

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	F1
Type de produit	Equerres à filament

## Services

Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300
Étalonnage DAKKSEquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750