

**Garant****Equerre à chapeau inoxydable, précision 0, Longueur branche: 100X70mm**

## Données de commande

N° commande	451020 100X70
GTIN	4045197443854
Classe d'article	41G

## Description

**Exécution:**

Equerres de précision en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Chants et côtés finement rectifiés avec précision. Surface de contrôle finement rectifiées.

**Utilisation:**

Pour contrôles et travaux très précis.

**Précision:**

**DIN 875 / 0** – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,007 mm.

## Description technique

Section des branches	20×5 mm
Perpendicularité	0,007 mm
Longueur branche	100×70 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	0

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres à chapeau

### Services

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
ÉtalonnageÉquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100

### Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------