

**Equerre plate Précision 2, Longueur branche: 150X100mm****Données de commande**

N° commande	452590 150X100
GTIN	4045197372130
Classe d'article	42F

**Description****Exécution:**

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

**Utilisation:**

Pour travaux courants en atelier.

**Précision:**

**DIN 875 / 2** – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

**Description technique**

Section des branches	25×5 mm
Perpendicularité	0,035 mm
Longueur branche	150×100 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit

Equerres plates

**Services**ÉtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament  
Longueur de branche max. 300 mm

025000 300

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision  
Longueur de branche max. 750 mm

025010 750

**Accessoires**

Coffret en bois pour longueur branche 150X100 mm

451600 150X100