

Mitutoyo**Micromètre avec faces de mesure prismatiques, Plage de mesure: 10-25mm****Données de commande**

N° commande	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Avec faces de mesure prismatiques pour la mesure de pièces à usiner triangulaires et pentagonales. Col de cygne de mesure émaillé. Pas de la broche corrigé suivant l'angle de prisme. **3 points** avec angle de prisme de 60°.

Utilisation:

Pour la mesure d'**outils à 3 ou 5 dents** (fraises, alésoirs).

Livraison:

Avec étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	10 - 25 mm
Ø broche	6,35 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Angle de prisme	60 (3 pans) degré
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B8
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

EtalonnageMicromètre fileté avec étalon de réglage Dimension nominale max. 100 mm	022320 100
--	------------