



## Rondelle Forme D, Pour filetages: M10



### Données de commande

N° commande	375355 M10
GTIN	4020772081874
Classe d'article	35A

### Description

**Exécution:**

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

**Utilisation:**

Compensation d'angle jusqu'à 3° en cas d'utilisation par jeux.

La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

**Norme:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Description technique

Epaisseur $h_3$	4,2 mm
Pour filetages	M10
$\varnothing$ ext. $d_4$	21 mm
$\varnothing$ alésage $d_2$	12 mm
Type	6319D
Type de produit	Rondelles

